



Ledinaire Panel gen5 RC065B

RC065Z SMB W60L60

Ledinaire Panel gen5 RC065B, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Blanc

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1 200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Blanc
Valeur ajoutée	Economique

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	613 mm
Largeur totale	613 mm

Hauteur totale	72,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	73 x 613 x 613 mm
Matériaux	Composite

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	-

Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC065Z SMB W60L60
Nom de produit complet	RC065Z SMB W60L60

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Code EOC	871016336272499
Code de commande	36272499
Code 12NC	911401892480
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,740 kg

Code EAN – Produit/Boîte	8710163362724
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163362793

