



Ledinaire Panel gen5 RC065B

RC065Z SC

Ledinaire Panel gen5 RC065B, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Acier

La gamme Philips Ledinaire Panel Gen5 (RC065B) comprend une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable, cette dernière génération de panneaux LED Ledinaire 600 x 600 mm, et 300 x 1200 mm est conçue pour un éclairage diffus et confortable dans une large gamme d'applications d'éclairage général dont les applications Bureaux. La gamme comprend également des accessoires permettant une installation facile sur différents types de plafonds (montage en saillie, en suspension, dans faux-plafond plâtre), exactement ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales		Matériaux	
Angle	-		Acier inoxydable
Couleur des accessoires	Acier	Approbation et application	
Valeur ajoutée	Economique	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Fonctionnement et électricité		Classe de protection CEI	-
Tension d'entrée	- V	Données du produit	
Fréquence linéaire	- Hz	Nom du produit de la commande	RC065Z SC
Mécanique et boîtier		Nom de produit complet	RC065Z SC
Longueur totale	1200 mm	Code EOC	871016336274899
Diamètre total	8 mm	Code de commande	36274899

Ledinaire Panel gen5 RC065B

Code 12NC	911401892680
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,015 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8710163362748

Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163362816

