



Amorceurs

SND 58 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 85 °C
Température maximale du produit (max.)	90 °C


Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	SNI-85

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SND 58 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	SND 58 220-240V 50/60HZ
Code EOC	871150093068230
Code de commande	93068230
Code 12NC	913700185166
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,050 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8711500930682
Conditionnement par carton	48
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500930699

Amorceurs

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

