

HF-BASIC EII

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Das HF-Basic ist ein einfaches elektronisches Kaltstart-Vorschaltgerät. Dieses Vorschaltgerät für MASTER TL-D eignet sich als Einstiegsmodell bei der Umrüstung von konventionellen auf elektronische Vorschaltgeräte. Es kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Einschaltstromweite | 0,35 ms |
| Einschaltstrom (max.) | 31 A |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 12 |

| Verdrahtung | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Anschlussklemme Eingang | WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung] |
| Anschlussklemme sekundär | WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung] |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe | 2,00 m |

| Temperatur | |
|-------------------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) | 75 °C |
| Gehäusetemperatur (Max) | 75 °C |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|-------------------|
| Gehäuse | - [Not Specified] |
| Nettogewicht (Stück) | 0,240 kg |


| Genehmigung und Anwendung | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Energieeffizienzindex | A2 |
| Sicherheitsstandard | IEC 61347-2-3 |
| Umweltnorm | ISO 14001 |
| Zeichen & Zertifikate | CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| Umgebungstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |

| Produktdaten | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Bestell-Produktname | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Gesamt-Produktcode | 871150093160330 |
| Bestellcode | 93160330 |
| Material-Nr. (12NC) | 913700192966 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500931603 |

HF-BASIC EII

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12 |
| EAN Umverpackung | 8711500931610 |

Abmessungsskizzen



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

