



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207


Balastos encapsulados para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH de potencias nominales de 1000 W y superiores

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V	Full EOC	871150006237600
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	06237600
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700217303
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	Peso neto (pieza)	9,000 kg
Aprobación y aplicación		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500996657
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Datos de producto		Embalaje con código EAN/UPC	8711500062376
Nombre de producto del pedido	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207		

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

