



Ballasts Forte Puissance

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Nom de produit complet	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Code EOC	871150006236900
Code de commande	06236900
Code 12NC	913700217503
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	12,700 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996640
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500062369

Ballasts Forte Puissance

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							

