



Ballasts Forte Puissance

BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317

Ballasts encapsulés à utiliser avec des lampes SON (T) (Plus), HPL, HPI et MH d'une puissance nominale de 1000 W et plus

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	380 à 415 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Nom de produit complet	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317
Code EOC	871150006384700
Code de commande	06384700
Code 12NC	913700217903
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	17,000 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8711500996664
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500063847

Ballasts Forte Puissance

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

