

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V (Standard) oder 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Gesamt-Produktcode	872790088704400
Bestellcode	88704400
Material-Nr. (12NC)	913700277826
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	4,950 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881571
Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8727900887044

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

