



HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz

Cableado	
Tipo de conector	Tornillo


Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	4,950 kg

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
Nombre completo del producto	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166
Full EOC	872790088704400
Código de pedido	88704400
Código 12NC	913700277826
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881571
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8727900887044

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

