



# OccuSwitch Sans fil

## LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor

Le capteur sans fil avec détecteur de mouvement permet de piloter une surface comprise entre 20 et 25 m<sup>2</sup>. Il fonctionne avec des piles qui ont une durée de vie moyenne de 8 à 10 ans. L'actionneur permet de commuter une charge pouvant aller jusqu'à 6 A max. Il peut être placé dans le plafond ou directement dans l'armoire électrique. OccuSwitch Wireless gère la commutation des luminaires d'une pièce ou d'un espace et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'énergies. Un connecteur amovible permet de faciliter l'installation. Des câbles Wieland et CEE (à commander séparément) sont disponibles pour une installation plus aisée, rapide et sûre. Jusqu'à 10 capteurs et/ou actionneurs peuvent être combinés dans un même réseau. La distance maximale entre le capteur et le boîtier de relais est de 10 mètres (selon l'application)

### Données du produit

Données du produit		Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor	Poids net (pièce)	0,063 kg
Nom de produit complet	LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor	Code EAN – Produit/Boîte	8718291250616
Code EOC	871829125061600	Conditionnement par carton	20
Code de commande	25061600	Codes EAN/UPC – Boîte	8718291250623
Code 12NC	913700351603		
Numérateur - Quantité par kit	1		