

HF-Matchbox Azul

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue es un económico balasto de alta frecuencia, compacto, ligero y fiable, para utilizar con sistemas de potencia inferior a 25 W en combinación con lámparas TL mini, TL-D, TL5 y TL5c, PL-T/C y PL-L/S. La gama HF-M Blue se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	159
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción
Terminales de entrada de color	Azul
Terminales de salida de color	Gris
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	1,50 m
Temperatura	
Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	LH
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]

Peso neto (pieza)	0,036 kg
Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado F Certificado CE Certificado VDE Certificado CB
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 40 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Nombre completo del producto	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
Full EOC	871150053680830
Código de pedido	53680830
Código 12NC	913700421366
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500536808
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500536815

HF-Matchbox Azul

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

