



# HF-PERFORMER EII für PL-T/C/R/L/TL5C Lampen

## HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

### Produkt Daten


| Betrieb und Elektrik                        |                  | Gehäusetemperatur (Max)        |   |
|---|------------------|--------------------------------|---|
| Eingangsspannung                            | 220 bis 240 V    | Gehäusetemperatur (Max)        | 75 °C   |
| Netzfrequenz                                | 50 to 60 Hz      | Genehmigung und Anwendung      |   |
| Eingangsfrequenz                            | 50 bis 60 Hz     | Schutzart (IP)                 | IP20 [Fernhalten von Fingern]                 |
| Einschaltstromweite                         | 0,25 ms          | Energieeffizienzindex          | A2  |
| Einschaltstrom (max.)                       | 18 A             | Sicherheitsstandard            | IEC 61347-2-3                                 |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 28               | Umweltnorm                     | ISO 14001                                     |
| Verdrahtung                                 |                  | Zeichen & Zertifikate          | CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| Typ Anschlussklemme Eingang                 | Einsatz          | Produktdaten                   |   |
| Anschlussklemme sekundär                    | Einsatz          | Bestell-Produktname            | HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V       |
| Temperatur                                  |                  | Gesamtbezeichnung des Produkts | HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V       |
| Umgebungstemperaturbereich                  | -25 °C bis 50 °C | Gesamt-Produktcode             | 871150091397530                               |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)         | 75 °C            |                                |   |

## HF-PERFORMER EII für PL-T/C/R/L/TL5C Lampen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Bestellcode               | 91397530      |
| Material-Nr. (12NC)       | 913700630766  |
| Anzahl pro Verpackung     | 1             |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,140 kg      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste   | 8711500913975 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8711500913982 |

### Abmessungsskizzen



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/<br>TL5C EII 220-240V | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

