



HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c es un balasto electrónico de alta frecuencia, sostenible y delgado, para una gran variedad de aplicaciones de CFL- ni. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer EII se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Temperatura máxima (máx.)	
Tensión de entrada	220 a 240 V		75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Anchura de corriente de irrupción	0,35 ms	Peso neto (pieza)	0,150 kg
Pico de corriente de irrupción (máx.)	31 A	Aprobación y aplicación	
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12	Índice de eficiencia energética	A2
Cableado		Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción	Estándar medioambiental	ISO 14001
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción	Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Temperatura		Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C		


HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Nombre completo del producto	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091399930
Código de pedido	91399930

Código 12NC	913700630866
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500913999
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500914019

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

