



PrimaVision para Sodio Blanco

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Equipo electrónico HID robusto, ligero y en una pieza para lámparas SDW-TG (Mini White SON). Equipo electrónico ligero en una pieza para lámparas SDW-TG de 50 y 100 W (Mini White SON)


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0,50 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	33 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	14
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 60 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	85 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/S

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado CB
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Código de pedido	88754900
Código 12NC	913700656566
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,350 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881861
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8727900887549

PrimaVision para Sodio Blanco

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

