

# HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz


Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	871869674080400
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	74080400
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	913700752026
Anschlusstyp	Schraubanschluss	Nettogewicht (Einzelteil)	1
Genehmigung und Anwendung		EAN/UPC – Produkt/Kiste	1,270 kg
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	Zähler - Pakete pro Außenkarton	8718696740804
Produktdaten		EAN Umverpackung	6
Bestell-Produktname	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz		8718696740811

# HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6.2 mm

