

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Netzfrequenz	50 Hz	871869674082800	
Eingangsfrequenz	50 Hz	Bestellcode	74082800
		Material-Nr. (12NC)	913700752126
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	Nettogewicht (Einzelteil)	1,260 kg
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696740828
Genehmigung und Anwendung		Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	EAN Umverpackung	8718696740835
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

