



MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik | | Gesamtbezeichnung des Produkts | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannung | 230 V | Gesamt-Produktcode | BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Netzfrequenz | 50 Hz | Bestellcode | 871869674096500 |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz | Material-Nr. (12NC) | 74096500 |
| Verdrahtung | | Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anschlusstyp | Schraubanschluss | Nettogewicht (Einzelteil) | 2,240 kg |
| Genehmigung und Anwendung | | EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718696740965 |
| Zeichen & Zertifikate | CE Zeichen ENEC Zertifikat | Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| Produktdaten | | EAN Umverpackung | 8718696740972 |
| Bestell-Produktname | BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz | | |

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 134 mm | 113 mm | 76 mm | 65 mm | 6,2 mm |

