



Dynalite LED PWM-Dimmer

DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

Die Dynalite LED-Dimmer können LED-Leuchten direkt ansteuern. Sie nutzen die PWM-Technologie (Pulsweitenmodulation) mit großem Effekt. Perfekt geeignet für Anwendungen mit dynamischen Farbveränderungen in Rot, Grün und Blau (RGB) sowie für elegante Szeneneinstellungen. Die Dynalite LED-Betriebsgeräte sind in zahlreichen Konfigurationen erhältlich, um allen Kompatibilitätsanforderungen der verfügbaren LED-Leuchten gerecht zu werden. Jedes Gerät kann native DMX-Signale empfangen und für Farbmischungen oder -sequenzen eingesetzt werden.

Produkt Daten

Mechanik und Gehäuse		Gesamtbezeichnung des Produkts DDLEDC605GL	
Nettogewicht (Stück)	0,207 kg	Gesamt-Produktcode	871016351646200
Genehmigung und Anwendung		Bestellcode	51646200
CE-Zeichen	Ja	Material-Nr. (12NC)	913703061209
EU RoHS-konform	Ja	Anzahl pro Verpackung	1
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163516462
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C	Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Produktdaten		EAN Umverpackung	8710163516479
Bestell-Produktname	DDLEDC605GL		

Dynalite LED PWM-Dimmer

Abmessungsskizzen

