



# Standard Extra Low Voltage A60

## Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Прозрачные лампы с колбой типа А работают от напряжения 12, 24, 42 или 50 В

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Цикл переключения	4 000
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

### Технические характеристики освещения

Светоотдача	970 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	60,0 В
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Напряжение (ном.)	24 Вт
Напряжение (ном.)	24 Вт

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	A60 [A 60 мм]

### Соответствие требованиям и область применения


Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh
----------------------------------	--------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Полное название продукта	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Полный код продукта	871150009018805
Код заказа	920021020517
Материал № (12NC)	920021020517
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500090188
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
EAN/UPC — короб	8711500064004

## Standard Extra Low Voltage A60

### Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 мм	107,5 мм

