



# Gota estándar P45 transparente

## 40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb

Luminarias incandescentes redondas selladas al vacío o rellenas con gas con un foco de vidrio transparente y base E o B

### Datos del producto

Información general		Forma del foco	
Tapa-base	E27		P45
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Información del producto	
Vida útil nominal	1,000 hora(s)	Nombre del producto del pedido	40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb
Lighting Technology	Incandescent	Nombre del producto completo	40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb
Información técnica sobre la luz		Full EOC	789440000184100
Flujo luminoso	455 lm	Descripción de código local	STAN 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F
Índice de producción de color (IRC)	100	Código del pedido	923268735892
Operación y aspectos eléctricos		N.º de material (12NC)	923268735892
Consumo de energía	40 W	Código local	163469
Tiempo de inicio (nominal)	0.0 s	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Voltaje (nominal)	127 V	Peso neto (pieza)	16.300 g
Mecánica y carcasa		EAN/UPC: producto/caja	7894400001841
Acabado de la luz	Transpar.	Numerador: paquetes por caja externa	50
		EAN/UPC - Caja	7894400007966

## Gota estándar P45 transparente

### Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
40 W E27 cap 110-127 V Incandescent luster bulb	45 mm	73 mm

