



Filament Plat monoculot

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| Culot | GY6.35 |
| Position de fonctionnement | S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 50 h |

| Données techniques de l'éclairage | |
|--|--------|
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3450 K |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 100 |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|-------|
| Consommation électrique | 100 W |
| Tension (nom.) | 12 V |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|----------------------|
| Matériaux des lampes | Quartz ouvert aux UV |

| Données du produit | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit de la commande | 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F |
| Nom de produit complet | 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F |
| Code EOC | 871150040981250 |
| Code de commande | 40981250 |
| Code 12NC | 923870017103 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Poids net (pièce) | 0,003 kg |
| Code EAN - Produit/Boîte | 8711500409812 |
| Conditionnement par carton | 100 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8711500423269 |

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7023 100W | 11,5 mm | 29,75 | 30,25 | 30 | 1,30 mm | 1,25 | 1,20 mm | 44 mm |
| GY6.35 12V | | mm | mm | mm | | mm | | |
| 1CT/10X10F | | | | | | | | |

