



Halógenas aplicación industrial

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G6.35
Posición de funcionamiento	S90 [De pie +/-90D o base inferior (BDH)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	50 W
Voltaje (nom.)	12 V

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Nombre completo del producto	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040982950
Código de pedido	40982950
Código 12NC	923870217103
Código local	7027
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,002 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409829
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423245

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

