



# Filament Plat monoculot

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


## Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	50 W
Tension (nom.)	12 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040982950
Code de commande	40982950
Code 12NC	923870217103
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,002 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409829
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423245

## Filament Plat monoculot

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

