



# Filament Plat monoculot

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

## Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

  

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3450 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

  

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W
Tension (nom.)	24 V

  

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040983650
Code de commande	40983650
Code 12NC	923870520503
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,004 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409836
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423122

## Filament Plat monoculot

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158 150W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 24V			mm	mm				
1CT/10X10F								

