



# Halogen spezial

## 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nettogewicht (Stück)	
Socket	G4		0,001 kg
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]	Produkt Daten	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	100 Stunde(n)	Bestell-Produktname	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
		Gesamtbezeichnung des Produkts	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
		Gesamt-Produktcode	871150041027650
Lichttechnische Daten		Bestellcode	41027650
Lichtstrom	200 lm	Material-Nr. (12NC)	923874510103
Ähnlichste Farbtemperatur	3200 K	Lokaler Bestellcode	0560150
Farbwiedergabeindex (CRI)	100	Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410276
Betrieb und Elektrik		Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
Systemleistung	10 W	EAN Umverpackung	8711500423313
Spannung (Nom)	6 V		
Mechanik und Gehäuse			
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen		

## Halogen spezial

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V ICT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

