



Halógenas aplicación industrial

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G4
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	100 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	460 lm
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	20 W
Voltaje (nom.)	6 V
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Peso neto (pieza)	0,001 kg
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Nombre completo del producto	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150040986750
Código de pedido	40986750
Código 12NC	923874610103
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409867
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423306

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

