



Halógenas aplicación industrial

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general		Acabado del reflector	
Base del casquillo	GX5.3	Acabado del reflector	Suave
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Forma de la bombilla	R50
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)	Peso neto (pieza)	0,024 kg
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre de producto del pedido	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
		Nombre completo del producto	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Operativos y eléctricos		Full EOC	871150040975160
Consumo de energía	250 W	Código de pedido	40975160
Voltaje (nom.)	24 V	Código 12NC	923919720501
		Cantidad por paquete	1
Controles y regulación		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409751
Regulable	Sí	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500419415
Mecánicos y de carcasa			
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm

