



Halógenas aplicación industrial

14501 150W GX5.3 20V


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general		Acabado del reflector	
Base del casquillo	GX5.3	Forma de la bombilla	R50
Posición de funcionamiento	S105 [s105]	Peso neto (pieza)	0,026 kg
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	500 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3150 K	Nombre de producto del pedido	DDL 150W 20V 24PK
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre completo del producto	14501 150W GX5.3 20V
		Full EOC	871150041061030
		Código de pedido	41061030
		Código 12NC	923921419794
Operativos y eléctricos		Cantidad por paquete	1
Consumo de energía	150 W	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410610
Voltaje (nom.)	20 V	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500419002
Controles y regulación			
Regulable	Sí		
Mecánicos y de carcasa			
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

