



Halogen spezial

5761 30W G4 6V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G4
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	100 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	765 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	30 W
Spannung (Nom)	6 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	5761 30W G4 6V
Gesamtbezeichnung des Produkts	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150041084950
Bestellcode	41084950
Material-Nr. (12NC)	923931110103
Lokaler Bestellcode	0560230
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,001 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410849
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423344

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

