



# Filament Plat monoculot

## 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3550 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250 W
Tension (nom.)	24 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7748XHP EHP-S 250W G6.35 24V
Nom de produit complet	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
Code EOC	871150041029050
Code de commande	41029050
Code 12NC	924006520503
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,004 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500410290
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500423153

# Filament Plat monoculot

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
S 250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V								

