



Halógenas aplicación industrial

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general		Acabado del reflector	
Base del casquillo	GZ6.35	Acabado del reflector	-
Posición de funcionamiento	P90/P15	Forma de la bombilla	R50
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Flujo luminoso	840 lm	Nombre de producto del pedido	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3380 K	Nombre completo del producto	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Full EOC	871150040971360
		Código de pedido	40971360
		Código 12NC	924048218504
Operativos y eléctricos		Cantidad por paquete	1
Consumo de energía	150 W	Peso neto (pieza)	0,024 kg
Voltaje (nom.)	15 V	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409713
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500419231
Controles y regulación			
Regulable	Sí		
Mecánicos y de carcasa			
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

