



# Halógenas aplicación industrial

## 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

### Datos del producto

Información general		Acabado del reflector	
Base del casquillo	GZ6.35	Acabado del reflector	-
Posición de funcionamiento	P90/P15	Forma de la bombilla	R50
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	50 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3330 K	Nombre de producto del pedido	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre completo del producto	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
		Full EOC	871150040973760
Operativos y eléctricos		Código de pedido	40973760
Consumo de energía	100 W	Código 12NC	924048417104
Voltaje (nom.)	12 V	Cantidad por paquete	1
		Peso neto (pieza)	0,023 kg
Controles y regulación		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500409737
Regulable	Sí	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500419392
Mecánicos y de carcasa			
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		

## Halógenas aplicación industrial

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

