



# Filament Plat monoculot

14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


## Données du produit

Informations générales	
Culot	G6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	2 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	95 W
Tension (nom.)	17 V
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
Code EOC	871150042667350
Code de commande	42667350
Code 12NC	924049819103
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,004 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500426673
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500426697

## Filament Plat monoculot

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W	11,5 mm	31,5 mm	32,25	32	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
G6.35 17V			mm	mm				
1CT/10X10F								

