



Deco Birnen- und Röhrenlampen

Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Deco Birnen- und Röhrenlampen schaffen mit ihren kompakten Maßen besonders in kleinen Räumen eine gemütlich und angenehme Atmosphäre.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E14
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4'000
Nennlebensdauer (Std.)	1'000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	21 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	7 W
Lampenstrom (Nom)	0.03 A
Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230-240 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T17

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	7 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb
Gesamtbezeichnung des Produkts	Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150025008750
Bestellcode	25008750
Material-Nr. (12NC)	924151144441
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	8.000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500250087
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500251619

Deco Birnen- und Röhrenlampen

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
7 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	17 mm	54 mm

