



Déco Tubulaire

Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Lampe tubulaire claire

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1'000 h
Nombre de cycles d'allumage	4'000
Durée de vie nominale (heures)	1'000 h
Type de lampe	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	21 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	0.03 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230-240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T17

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb
Nom de produit complet	Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Code EOC	871150025008750
Code de commande	25008750
Code 12NC	924151144441
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	8.000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500250087
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500251619

Déco Tubulaire

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
7 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	17 mm	54 mm

