



Lampe Tubulaire pour four

Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lampe claire

Données du produit

Informations générales

Culot	E14
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Nombre de cycles d'allumage	4 000
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Type de lampe	Incandescent

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	90 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	15,0 W
Courant lampe (nom.)	0,06 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230-240 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T22

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
------------------------------------	--------

Données du produit

Nom du produit de la commande	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Nom de produit complet	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Code EOC	871150003659950
Code de commande	03659950
Code 12NC	924196244441
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	10,500 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500036599
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500257673

Lampe Tubulaire pour four

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

