



Plusline 78.3 mm ES



Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	836 lm
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	55 W
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	55 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	680252

Données du produit	
Nom du produit de la commande	48 W (60 W) R7s cap Warm white Halogen linear lamp
Nom de produit complet	Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Code EOC	871951439006500
Code de commande	39006500
Code 12NC	924711244201
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,006 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514390065
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514390072