



Plusline Halogenstab 78mm



Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	R7s
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	2.646 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	140 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	140 kWh
EPREL Registrierungsnummer	680253

Produktdaten	
Bestell-Produktname	120 W (150 W) R7s cap Halogen linear lamp
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Gesamt-Produktcode	871951439010200
Bestellcode	39010200
Material-Nr. (12NC)	924711444201
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,006 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514390102
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514390119