



# Plusline Compacta



## Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Lámpara lineal halógena de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas.

### Datos del producto

| Información general             |               |
|---------------------------------|---------------|
| Base del casquillo              | R7S [R7s]     |
| Vida útil nominal               | 2.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado      | 8.000         |
| Vida útil nominal (horas)       | 2.000 hora(s) |
| Lighting Technology             | Halogen       |
| Referencia de medición de flujo | Sphere        |

  

| Datos técnicos de la luz                  |          |
|---|----------|
| Flujo luminoso                            | 2.646 lm |
| Coordenada X de cromacidad (Nom)          | 0,44     |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom)          | 0,403    |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K   |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 100      |

  

| Operativos y eléctricos                           |                            |
|---|----------------------------|
| Consumo de energía                                | 140 W                      |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 100 % de luz al instante s |

  

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | Sí |

| Aprobación y aplicación        |         |
|--------------------------------|---------|
| Clase de eficiencia energética | G       |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 140 kWh |
| Número de registro EPREL       | 680253  |

  

| Datos de producto                          |   |
|--|---|
| Nombre de producto del pedido              | Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12 |
| Nombre completo del producto               | Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12 |
| Full EOC                                   | 871951439010200                         |
| Código de pedido                           | 39010200                                |
| Código 12NC                                | 924711444201                            |
| Cantidad por paquete                       | 1                                       |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8719514390102                           |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12                                      |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8719514390119                           |