



# Plusline 78.3 mm ES



## Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2'646 lm
Coordonnée chromatique X	0.44
Coordonnée chromatique Y	0.403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	140 W
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	140 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	680253
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Nom de produit complet	Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Code EOC	871951439010200
Code de commande	39010200
Code 12NC	924711444201
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514390102
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514390119