



Plusline 78.3 mm ES



Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7s
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 646 lm
Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	140 W
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	140 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	680253

Données du produit	
Nom du produit de la commande	120 W (150 W) R7s cap Halogen linear lamp
Nom de produit complet	Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12
Code EOC	871951439010200
Code de commande	39010200
Code 12NC	924711444201
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,006 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514390102
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514390119