



Cápsulas halógenas MV 2 años

40 W G9 cap Dimmable Halogen spot


Cápsula de tensión de red de terminal simple para base de luminarias G9

Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G9	Acabado de la luz	Transpar.
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Forma del foco	T13
Vida útil nominal	3,000 hora(s)	Información del producto	
Vida útil promedio (horas)	2,000 hora(s)	Nombre del producto del pedido	40 W G9 cap Dimmable Halogen spot
Lighting Technology	Halogen	Nombre del producto completo	40 W G9 cap Dimmable Halogen spot
Información técnica sobre la luz		Full EOC	871150092286100
Flujo luminoso	300 lm	Descripción de código local	HAL-CAPS 2Y 40W G9 120V CL 1BC/5
Índice de producción de color (IRC)	100	Código del pedido	924889736381
Operación y aspectos eléctricos		N.º de material (12NC)	924889736381
Consumo de energía	40 W	Código local	242552
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Voltaje (nominal)	120 V	Peso neto (pieza)	0.004 kg
Controles y atenuación		EAN/UPC: producto/caja	8711500922861
Regulable	Sí	Numerador: paquetes por caja externa	5
		EAN/UPC - Caja	8711500922922

Cápsulas halógenas MV 2 años

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
40 W G9 cap Dimmable Halogen spot	14.00 mm	51.0 mm

