



Halogen Classic Candle B35 燭光型古典 省電燈泡

Halogen 120V E14 28W B35 CL 1CT/10x10F

節能的主電源電壓鹵素燈，採用傳統的 B35 形狀


产品数据

一般資訊	
燈座基底	E14 [E14]
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
標稱使用壽命	2,000 h
切換週期	8,000
額定壽命 (小時)	2,000 h
照明技術	Halogen
照明技術	
光通量	400 lm
相關色彩溫度 (規範)	2800 K
光效 (額定) (標準)	14.3 lm/W
演色性指數 (CRI)	100
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	85 %
運轉與電力	
耗電量	28 W
燈具電流 (標稱)	0.23 A
起始時間 (標稱)	0.0 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	1

電壓 (標稱)	120 V
電壓 (標稱)	120 V
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	B35 [B 35mm]
產品資料	
下訂產品名稱	Halogen 120V E14 28W B35 CL 1CT/10x10F
完整產品名稱	Halogen 120V E14 28W B35 CL 1CT/10x10F
完整產品代碼	872790090776600
訂單代碼	925636936301
材質 Nr. (12NC)	925636936301
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8727900907766
分子 - 每一外盒包裝	100
EAN/UPC - 箱	8727900907780

Halogen Classic Candle B35 燭光型古典省電燈泡

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
Halogen 120V E14 28W B35 CL 1CT/10x10F	36 mm	99.5 mm

