



T5 Retail Sales

F28T5/TL835 UPC 15/1

Disponibles dans une variété de longueurs et lumens, ces lampes T5 sont une solution idéale pour une utilisation dans des appareils compacts.

Mises en garde et sécurité

- ATTENTION : Lorsque vous changez la lampe, coupez l'alimentation de l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- Les lampes fluorescentes peuvent éclater si elles se brisent.
- Manipuler avec soin et entreposer dans un endroit sûr.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5 [G5]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]
Flux lumineux	2 900 lm
Désignation de couleur	835
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	27,9 W
Courant de la lampe (nom.)	0,170 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F28T5/TL835 ALTO UPC 15/1
Nom complet du produit	F28T5/TL835 UPC 15/1
Code de commande	206136
Numéro de matériau (12 N.C.)	927876083503
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677152376
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677206135


T5 Retail Sales

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F28T5/TL835 ALTO UPC 15/1	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - F28T5/TL835 ALTO UPC 15/1

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - F28T5/TL835 ALTO UPC 15/1



Life Expectancy Diagram - F28T5/TL835 ALTO UPC 15/1

T5 Retail Sales

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - F28T5/TL835 ALTO UPC 15/1

