



Atrapainsectos

PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no generan rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente. Además, la disponibilidad de una amplia gama de factores de forma (recto (T5, T8, T12), circular (TL-E) y compacto (PL-S/PL-L)) y de niveles de vatios permite crear toda clase de diseño para los atrapamoscas electrónicos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G23	Consumo de energía	11,6 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	0,16 A
Vida útil (nom.)	2.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	89 V
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	210 [leadfree 360 glass (10)]	Forma de la bombilla	2XT12
Designación de color	Ultravioleta A		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	227		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	212		
Depreciación de UV a 2000 h	15 %		
Depreciación de UV a 5000 h	30 %		
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX		

Atrapainsectos

Nombre completo del producto	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150095201180
Código de pedido	95201180
Código 12NC	927902321007
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	43,000 g


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500952011
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	60
Embalaje con código EAN/UPC	8711500952035

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

