



# Actinic BL PL-S/PL-L

## PL-L 24W/10/4P 1CT/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	
Socket	2G11	UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	17 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Nutzlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)	Systemleistung	24 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,345 A
Farbcode	210 [leadfree 360 glass (10)]	Spannung (Nom)	87 V
Lichtfarbe	Ultraviolett A	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	228	Kolbenform	2xT16
Farbkoordinate Y (nom.)	230	Genehmigung und Anwendung	
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	40 %	Quecksilbergehalt (max.)	4,4 mg
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	60 %		

## Actinic BL PL-S/PL-L

Quecksilbergehalt (Nom)	4,2 mg
<b>UV</b>	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,9 W
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-L 24W/10/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150095206640


Bestellcode	95206640
Material-Nr. (12NC)	927903221007
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	82,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500952066
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500952073

### Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 24W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

### Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – PL-L 24W/10/4P 1CT/25

