



# MASTER PL-L 4 Pin

## 36 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции


| Общая информация                     |                    | Обозначение цвета                                  |         |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Цоколь                               | 2G11               | Холодный белый (CW)                                |         |
| Номинальный срок службы              | 15 000 часов       | Коррелированная цветовая температура (ном.) 4100 K |         |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)   | 15 000 часов       | Коэффициент цветопередачи (CRI) 82                 |         |
| Технические характеристики освещения |                    | Эксплуатационные и электрические характеристики    |         |
| Код цвета                            | 840 [CCT of 4000K] | Энергопотребление                                  | 36,0 В  |
| Светоотдача                          | 2 900 лм           | Ток лампы (ном.)                                   | 0,435 А |
| Эффективность (номинальная) (ном.)   | 81 лм/В            |                                                    |         |

MASTER PL-L 4 Pin

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Системы управления и регулировка яркости света |                                                          |
| Возможность диммирования                       | Да                                                       |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                          |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                   | 2,0 mg                                                   |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч               | 40 kWh                                                   |
| Данные об изделии                              |                                                          |
| Название продукта для заказа                   | 36 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent |
| Полное название продукта                       | 36 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent |


|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта                   | 871150070675141 |
| Код заказа                            | 927903408472    |
| Материал № (12NC)                     | 927903408472    |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1               |
| Вес нетто (шт.)                       | 104,000 g       |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8711500706751   |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25              |
| EAN/UPC — короб                       | 8711500711014   |

Чертеж размеров



| Product                                                  | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 36 W 4 Pin Cool white Non integrated compact fluorescent | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

## MASTER PL-L 4 Pin

