



TUV PL-L

TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	2G11
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	35 W
Lampenstrom (Nom)	0,85 A
Spannung (Nom)	42 V
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	9,1 W


Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150088827340
Bestellcode	88827340
Material-Nr. (12NC)	927904204007
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	60,900 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888273
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500888280

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

