



# MASTER PL-C 4 Pin

## 26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent

MASTER PL-C – енергоефективна та компактна флуоресцентна лампа середньої потужності, яка зазвичай застосовується для загального освітлення в стельових світильниках: у магазинах, готелях, офісних будівлях. У порівнянні зі звичайними рішеннями розроблена компанією Philips перехідна технологія забезпечує оптимальну роботу лампи, покращує освітлення та підвищує ефективність виробу. 4-контактна модель розроблена для використання з електронним високочастотним модулем регулювання з вбудованим попереднім нагріванням і поставляється з цоколем, що підключається/відключається.

### Попередження та безпека

- Техніко-електричні характеристики лампи залежать від умов експлуатації, як-от температура навколишнього середовища, робоче положення лампи та застосований високочастотний модуль регулювання
- За частого вмикання/вимикання світла та в разі погано прогрітих електродів термін експлуатації ламп зменшується
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

### Дані про продукцію

Загальна інформація		Індекс кольоропередачі (CRI)	
Розташування виводів	G24q-3	Індекс кольоропередачі (CRI)	82
Номинальний термін служби	10 000 година (-н)	Експлуатаційні й електричні	
Світлотехнічні		Споживана потужність	26,0 W
Код кольору	830 [CCT of 3000K]	Струм у лампі (ном.)	0,335 A
Світловий потік	1 800 lm	Елементи керування й затемнення	
Позначення кольору	Теплий білий (WW)	З регульованою яскравістю	Так
Світловіддача (номінальна) (ном.)	67 lm/W		
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K		

# MASTER PL-C 4 Pin

## Затвердження й застосування


Вміст ртуті (ном.)	1,4 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	29 kWh

## Дані про виріб

Назва замовленого виробу	26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent
Повна назва виробу	26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent
Повний код виробу	871150062335500


Код замовлення	927907383001
Номер матеріалу (12NC)	927907383001
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	60,400 g
EAN/UPC - Product/Case	8711500623355
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	50
EAN/UPC - корпус	8711500716040

## Розміри



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
26 W 4 Pin Warm white Non integrated compact fluorescent	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm



## Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 4 Pin

## Термін служби



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

