



TL5 Essential HE Super 80

14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.


Datos del producto

| Información general | | Controles y atenuación | |
|--|--------------------|--------------------------------------|---|
| Tapa-base | G5 | Regulable | No |
| Vida útil nominal | 15,000 hora(s) | | |
| Información técnica sobre la luz | | Mecánica y carcasa | |
| Código de color | 865 [CCT of 6500K] | Forma del foco | T5 |
| Flujo luminoso | 1,260 lm | | |
| Designación de color | luz natural fría | Aprobación y aplicación | |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 84 lm/W | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 2.0 mg |
| Temperatura de color correlacionada | 6500 K | Consumo de energía kWh/1000 h | 15 kWh |
| Índice de producción de color (IRC) | 82 | | |
| Operación y aspectos eléctricos | | Información del producto | |
| Consumo de energía | 14 W | Nombre del producto del pedido | 14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.170 A | Nombre del producto completo | 14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube |
| | | Full EOC | 871150057035255 |
| | | Código del pedido | 927925986558 |
| | | N.º de material (12NC) | 927925986558 |
| | | Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| | | Peso neto (pieza) | 47.500 g |

TL5 Essential HE Super 80


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC: producto/caja | 8711500570352 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 40 |
| EAN/UPC - Caja | 8711500570369 |

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|
| 14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube | 17.0 mm | 549.0 mm | 556.1 mm | 553.7 mm | 563.2 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/865 1SL/40

